

Garant**Krimhouder slank, SK 40 A = 160, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302333 12
GTIN	4045197504791
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm pas vanaf maat 6!**
- **Extra slanke vorm (gereduceerde storende contour).**

Toepassing:

- **Bewerkingen in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.**
- **Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.**

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	12 mm
Afkoppellengte A-maat	160 mm
Ø D ₂	18 mm
Buiten-Ø D	33,9 mm
Opname	SK 40 A = 160
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK- schacht 40	354225 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40

Aantreboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Speciale aantrebout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
AantreboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Aantrebout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
AantreboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Spansleutel voor aantreboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
AantreboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
AantreboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Spansleutel voor aantreboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Speciale aantrebout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrebout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40

