

Garant**Krimhouder slank, SK 50 A = 160, Span-Ø D1: 5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302344 5
GTIN	4045197505408
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm pas vanaf maat 6!**
- **Extra slanke vorm (gereduceerde storende contour).**

Toepassing:

- **Bewerkingen in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.**
- **Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.**

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	5 mm
Ø D ₂	9 mm
Afkoppellengte A-maat	160 mm
Buiten-Ø D	25 mm
Opname	SK 50 A = 160
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 50	354225 50
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/5 mm	302410 20/5
Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Spansleutel voor aantrebouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Speciale aantrebout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrebout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrebout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 16/5 mm	302410 16/5
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
AantreboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Speciale aantrebout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50