

Garant**Krimphouder slank, SK 50 A = 120, Span-Ø D1: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302342 3
GTIN	4045197505316
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm pas vanaf maat 6!
- Extra slanke vorm (gereduceerde storende contour).

Toepassing:

- Bewerkingen in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
- Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	3 mm
Ø D ₂	9 mm
Afkoppellengte A-maat	120 mm
Buiten-Ø D	25 mm
Opname	SK 50 A = 120
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/302342-3>