

**Garant****Krimhouder slank, SK 40 A = 120, Span-Ø D1: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302325 8
GTIN	4045197288233
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm pas vanaf maat 6!**
- **Extra slanke vorm (gereduceerde storende contour).**

**Toepassing:**

- **Bewerkingen in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.**
- **Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.**

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimhouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	15 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Buiten-Ø D	30,9 mm
Opname	SK 40 A = 120
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/8 mm	302412 25/8
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/8 mm	302412 20/8
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 40	354225 40
	308625 40

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef  
Ø d / Ø D1 20/8 mm

302416 20/8

Krimpapparaat Type SU1

354210 SU1

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40

308740 40

Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 6-9 mm

354235 6-9

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht  
Geschikt voor conus 40

308700 40

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308630 40

Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm

354240 6-12

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef  
Ø d / Ø D1 20/8 mm

302410 20/8

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef  
Ø d / Ø D1 25/8 mm

302410 25/8

Koeleenheid Type CU1

354215 CU1

Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308610 40

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef  
Ø d / Ø D1 25/8 mm

302416 25/8

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308795 40

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40

308760 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308790 40

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308802 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308615 40

Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40

308785 40

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308650 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40

308635 40

Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/8 mm

302415 20/8

