

**SICOMET**  
**omniFIT****Schroefborging, 50 ml, Artikelomschrijving producent: 200M**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	083307 200M
GTIN	4058093008980
Artikelklasse	08G

## Omschrijving

### Uitvoering:

Het gebruik van Schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van Schroefverbindingen. De anaerobe 1-component-lijmsoorten zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.

### Vloeibare Schroefborging.

#### Toepassing:

**weinig sterk** – losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk.

**Middelsterk** – losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk.

**Hoogvast** – losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150 °C). Zeer sterke, anaerobe Schroefborging, gemiddelde viscositeit, voor metaal.

#### Opmerking:

De Schroefdraad voor het opbrengen van de Schroefborging reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392. Snel en eenvoudig gebruik voor 50ml-flacons met nr. 083344 gr. 50.

## Technische beschrijving

Voor draadafmeting M tot	M20
Fabrikantnummer	200M

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS05: Bijtende werking
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07 let op
Minimaal losbreekmoment	28 Nm
Chemische basis	Dimethacrylate
Vorm	vloeibaar
Temperatuur toepassingsgebied	-60 - 150 °C
Opslagtemperatuur	8 - 28 °C
geschikt voor materiaal	metaal
maximale spleetmaat	0,1 mm
Inhoud	50 ml
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Kleur	groen
Volledig uitgehard na	2 h
Dynamische viscositeit	700 - 1000 mPas
Demontage	met normaal gereedschap
Sterkteklasse	Zeer sterk
Dichtheid	1,07 g/cm <sup>3</sup>
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Schroefborging

## Accessoires

Peristaltische handpomp met doseernaaldset Geschikt voor flacongrootte 50 ml

083344 50