

duMONT Spiebaanbroots HSS Passing JS9, Type: 6C1



Bestelgegevens

Bestelnummer	290405 6C1
GTIN	662600444068
Artikelklasse	29J

Omschrijving

Toepassing:

Voor het maken van spiebanen volgens DIN 6885.

Levering:

Broots inclusief de benodigde opvulstukken.

Opmerking:

- Bij hoogvaste materialen moet het aantal doorgangen worden verhoogd of moeten speciale brootsen (op aanvraag) worden gebruikt.
- Na de eerste en tweede van drie doorgangen de drukstoter kort optillen – broots wordt automatisch uitgelijnd.
- Gecoate brootsen en brootsen met inchmaten op aanvraag leverbaar.
- BROOTSPERSEN vindt u in band 2 (Hand- en meetgereedschap).
- Maat 28, 32 en 36 op aanvraag op korte termijn leverbaar.

Snijmateriaal: HSS

Brootslengte: 299 mm

Spiebaanbreedte: 6 mm

Spiebaandiepte: 2,8 mm

voor boring-Ø volgens DIN 6885: 18 - 22 mm

Uitdiepslag in staal: 10 - 64 mm

Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag: 1000 kg

Technische beschrijving

Rugbreedte	9,63 mm
Uitdiepslag in staal	10 - 64 mm
Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag	1000 kg
voor boring-Ø volgens DIN 6885	18 - 22 mm
Spiebaandiepte	2,8 mm
Spiebaanbreedte	6 mm
Brootslengte	299 mm
Aantal doorgangen	2
Snijmateriaal	HSS
Producttype	Brootsgereedschap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		

Accessoires

Opvulstuk voor broots nr. 290405 – 407 Type 6C1

290410 6C1