

**Garant****Krimhouder slank, SK 40 A = 120, Span-Ø D1: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302325 10
GTIN	4045197288240
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm pas vanaf maat 6!**
- **Extra slanke vorm (gereduceerde storende contour).**

**Toepassing:**

- **Bewerkingen in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.**
- **Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.**

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Afkoppellengte A-maat	120 mm
Buiten-Ø D	33,9 mm
Opname	SK 40 A = 120
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 40	354225 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef, met koelkanaalboringen Ø d / Ø D1 32/10 mm	302414 32/10
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7V vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40

Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/10 mm	302412 25/10
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Wisselschijf voor spoelsU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/10 mm	302415 20/10
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/10 mm	302416 32/10

