

Garant**Krimhouder slank, SK 50 A = 160, Span-Ø D1: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302344 8
GTIN	4045197505422
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm pas vanaf maat 6!**
- **Extra slanke vorm (gereduceerde storende contour).**

Toepassing:

- **Bewerkingen in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.**
- **Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.**

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	160 mm
Span-Ø D ₁	8 mm
Ø D ₂	15 mm
Buiten-Ø D	30,9 mm
Opname	SK 50 A = 160
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB

Balancerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/8 mm	302415 20/8
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/8 mm	302410 25/8
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/8 mm	302416 20/8

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/8 mm	302412 20/8
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 50	354225 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/8 mm	302412 25/8
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50