

**Garant****Krimphouder, SK 50 A = 200, Span-Ø D1: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302355 8
GTIN	4045197288790
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	200 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Buiten-Ø D	27 mm
Opname	SK 50 A = 200
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 50	354225 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/8 mm	302416 20/8
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/8 mm	302410 25/8
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50

Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/8 mm	302412 20/8
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7V vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/8 mm	302412 25/8
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekbout vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/8 mm	302415 20/8
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50