

Garant**Krimhouder slank, SK 40 A = 120, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302325 12
GTIN	4045197288257
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm pas vanaf maat 6!**
- **Extra slanke vorm (gereduceerde storende contour).**

Toepassing:

- **Bewerkingen in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.**
- **Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.**

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	120 mm
Ø D ₂	18 mm
Span-Ø D ₁	12 mm
Buiten-Ø D	33,9 mm
Opname	SK 40 A = 120
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB

Balancerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 40	354225 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
	308740 40

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40

308830 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7V vorm A Geschikt voor conus 40

308605 40

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40

308795 40

Koeleenheid Type CU1

354215 CU1

Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308625 40

Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308806 40

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40

308820 40

Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40

308700 40

Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 12-20 mm

354240 12-20

Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308620 40

Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm

354236 9,1-12

Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308610 40

Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/12 mm

302416 25/12

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308802 40

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40

308765 40

Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/12 mm

302412 25/12

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40

308760 40

Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40

308635 40

Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308650 40

Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40

308640 40

Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/12 mm

302415 20/12

302410 25/12

Krimhouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef
Ø d / Ø D1 25/12 mm
