

Garant**Krimphouder, SK 50 A = 160, Span-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302310 20
GTIN	4045197288752
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.
Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835,
krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 –
354450, balanceerschroeven set nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	160 mm
Span-Ø D ₁	20 mm
Ø D ₂	33 mm
Buiten-Ø D	41 mm
Opname	SK 50 A = 160
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
AantreboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/20 mm	302412 32/20
Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrebout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Spansleutel voor aantreboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Speciale aantrebout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantreboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Speciale aantrebout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Spansleutel voor aantreboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50

Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 50	354225 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/20 mm	302416 32/20
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 20-32 mm	354240 20-32