

## duMONT Spiebaanbroots HSS Passing JS9, Type: 10D1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	290405 10D1
GTIN	662600444082
Artikelklasse	29J

### Omschrijving

#### Toepassing:

Voor het maken van spiebanen volgens DIN 6885.

#### Levering:

Broots inclusief de benodigde opvulstukken.

#### Opmerking:

- Bij hoogvaste materialen moet het aantal doorgangen worden verhoogd of moeten speciale brootsen (op aanvraag) worden gebruikt.
- Na de eerste en tweede van drie doorgangen de drukstoter kort optillen – broots wordt automatisch uitgelijnd.
- Gecoate brootsen en brootsen met inchmaten op aanvraag leverbaar.
- BROOTSPERSEN vindt u in band 2 (Hand- en meetgereedschap).
- Maat 28, 32 en 36 op aanvraag op korte termijn leverbaar.

Snijmateriaal: HSS

Brootslengte: 353 mm

Spiebaanbreedte: 10 mm

Spiebaandiepte: 3,3 mm

voor boring-Ø volgens DIN 6885: 30 - 38 mm

Uitdiepslag in staal: 25 - 150 mm

Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag: 2950 kg

## Technische beschrijving

Aantal doorgangen	3
Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag	2950 kg
Uitdiepslag in staal	25 - 150 mm
Brootslengte	353 mm
voor boring-Ø volgens DIN 6885	30 - 38 mm
Spiebaandiepte	3,3 mm
Spiebaanbreedte	10 mm
Rugbreedte	14,39 mm
Snijmateriaal	HSS
Producttype	Brootsgereedschap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		

## Accessoires

Opvulstuk voor broots nr. 290405 – 407 Type 10-12D1

290410 10-12D1