

Garant**Krimhouder slank, SK 50 A = 160, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302344 12
GTIN	4045197505446
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm pas vanaf maat 6!**
- **Extra slanke vorm (gereduceerde storende contour).**

Toepassing:

- **Bewerkingen in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.**
- **Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.**

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	12 mm
Ø D ₂	18 mm
Afkoppellengte A-maat	160 mm
Buiten-Ø D	33,9 mm
Opname	SK 50 A = 160
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 50	354225 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
	302416 32/12

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef
 Ø d / Ø D1 32/12 mm

AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50

308600 50

Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50

308610 50

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50

308660 50

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef
 Ø d / Ø D1 25/12 mm

302416 25/12

Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen
 DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50

308820 50

Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø
 D1 20/12 mm

302415 20/12

Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm

354240 6-12

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht
 Geschikt voor conus 50

308720 50

Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø
 d / Ø D1 25/12 mm

302412 25/12

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor
 conus 50

308740 50

Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50

308785 50

Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm

354236 9,1-12

Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50

308605 50

Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 12-20 mm

354240 12-20