

Garant**Krimphouder 3°, SK 40 A = 120, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302356 12
GTIN	4045197480071
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Extra slanke vorm (3°-contour).

Toepassing:

- Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
- Waar gereduceerde storende contouren vereist zijn.
- Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806. AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.
Krimphouderverlengstukken nr. 302410, maat 12/3 en 12/4. Krimppapparaten nr. 354210 – 304450.

Opmerking:

Geen lengteverstelling mogelijk!

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	12 mm
Afkoppellengte A-maat	120 mm
Ø D ₂	18 mm
Buiten-Ø D	25 mm
Opname	SK 40 A = 120

Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 40	354225 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40

Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1