

**duMONT****Set brootsen HSS, compleet in houten box Passing JS9, Type: 10-14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	290400 10-14
GTIN	662600444990
Artikelklasse	29J

**Omschrijving****Uitvoering:**

Assortiment van brootsen **HSS** nr. 290405 inclusief de benodigde opvulstukken nr. 290410 en geleidingsbussen nr. 290415. Levering in hoogwaardige en stevige houten box voor veilig en overzichtelijk opbergen.

**Inhoud:**

resp. 1 broots 290405: 10D1; 12D1; 14D1

resp. 1 geleidingsbus 290415: Type D1:

32; 34; 35; 36; 38; 40;

42; 44; 45; 46; 48; 50

**Opmerking:**

- **Passingen P9 en H9 tegen toeslag van 15% af fabriek leverbaar.**
- **Sets brootsen voor een doorgang op aanvraag.**
- **BROOTSPERSEN vindt u in band 2 (Hand- en meetgereedschap).**

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HSS
Producttype	Brootsgereedschap

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		

## Accessoires

Geleidingsbusvoor boring H7 Bus-Ø 36D1 mm	290415 36D1
Geleidingsbusvoor boring H7 Bus-Ø 40D1 mm	290415 40D1
Geleidingsbusvoor boring H7 Bus-Ø 50D1 mm	290415 50D1
Geleidingsbusvoor boring H7 Bus-Ø 45D1 mm	290415 45D1
Spiebaanbroots HSSPassing JS9 Type 12D1	290405 12D1
Geleidingsbusvoor boring H7 Bus-Ø 38D1 mm	290415 38D1
Geleidingsbusvoor boring H7 Bus-Ø 32D1 mm	290415 32D1
Geleidingsbusvoor boring H7 Bus-Ø 35D1 mm	290415 35D1
Spiebaanbroots HSSPassing JS9 Type 10D1	290405 10D1
Spiebaanbroots HSSPassing JS9 Type 14D1	290405 14D1