

**Garant****Krimhouder 3°, SK 40 A = 80, Span-Ø D1: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302352 6
GTIN	4045197480002
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Extra slanke vorm (3°-contour).

**Toepassing:**

- Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
- Waar gereduceerde storende contouren vereist zijn.
- Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806. AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.  
Krimphouderverlengstukken nr. 302410, maat 12/3 en 12/4. Krimapparaten nr. 354210 – 304450.

**Opmerking:**

Geen lengteverstelling mogelijk!

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Buiten-Ø D	23 mm
Opname	SK 40 A = 80

Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 40	354225 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
	308820 40

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40

Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40