

duMONT**Set brootsen HSS, compleet in houten box Passing JS9, Type: 16-18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	290400 16-18
GTIN	662600445003
Artikelklasse	29J

Omschrijving**Uitvoering:**

Assortiment van brootsen **HSS** nr. 290405 inclusief de benodigde opvulstukken nr. 290410 en geleidingsbussen nr. 290415. Levering in hoogwaardige en stevige houten box voor veilig en overzichtelijk opbergen.

Inhoud:

resp. 1 broots 290405: 16E1; 18E1

resp. 1 geleidingsbus 290415: Type E1:

52; 54; 55; 56;

58; 60; 62; 65

Opmerking:

- **Passingen P9 en H9 tegen toeslag van 15% af fabriek leverbaar.**
- **Sets brootsen voor een doorgang op aanvraag.**
- **BROOTSPERSEN vindt u in band 2 (Hand- en meetgereedschap).**

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS
Producttype	Brootsgereedschap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		

Accessoires

Geleidingsbusvoor boring H7 Bus-Ø 55E1 mm	290415 55E1
Spiebaanbroots HSSPassing JS9 Type 16E1	290405 16E1
Spiebaanbroots HSSPassing JS9 Type 18E1	290405 18E1
Geleidingsbusvoor boring H7 Bus-Ø 60E1 mm	290415 60E1
Geleidingsbusvoor boring H7 Bus-Ø 65E1 mm	290415 65E1