

Garant**Krimhouder slank, SK 40 A = 160, Span-Ø D1: 5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302333 5
GTIN	4045197504753
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm pas vanaf maat 6!**
- **Extra slanke vorm (gereduceerde storende contour).**

Toepassing:

- **Bewerkingen in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.**
- **Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.**

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	160 mm
Ø D ₂	9 mm
Span-Ø D ₁	5 mm
Buiten-Ø D	25 mm
Opname	SK 40 A = 160
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB

Balancerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 40	354225 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
	308625 40

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 16/5 mm	302410 16/5
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/5 mm	302410 20/5