

Garant**Krimhouder slank, SK 50 A = 120, Span-Ø D1: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302342 10
GTIN	4045197505361
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm pas vanaf maat 6!**
- **Extra slanke vorm (gereduceerde storende contour).**

Toepassing:

- **Bewerkingen in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.**
- **Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.**

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimhouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	10 mm
Ø D ₂	18 mm
Afkoppellengte A-maat	120 mm
Buiten-Ø D	33,9 mm
Opname	SK 50 A = 120
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef, met koelkanaalboringen Ø d / Ø D1 32/10 mm	302414 32/10
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/10 mm	302412 25/10
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/10 mm	302416 32/10
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50

Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
AantreiboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
AantreiboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantreiboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Spansleutel voor aantreiboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Speciale aantreibout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/10 mm	302415 20/10
Aantreiboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantreibout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantreibout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantreibout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantreibout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK- schacht 50	354225 50
Spansleutel voor aantreiboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50