

Garant**Krimhouder 3°, SK 40 A = 80, Span-Ø D1: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302352 10
GTIN	4045197480026
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Extra slanke vorm (3°-contour).

Toepassing:

- Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
- Waar gereduceerde storende contouren vereist zijn.
- Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806. AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.
Krimphouderverlengstukken nr. 302410, maat 12/3 en 12/4. Krimapparaten nr. 354210 – 304450.

Opmerking:

Geen lengteverstelling mogelijk!

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	80 mm
Ø D ₂	16 mm
Span-Ø D ₁	10 mm
Buiten-Ø D	27 mm
Opname	SK 40 A = 80

Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrebout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrebout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
AantreboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
AantreboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Spansleutel voor aantreboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
AantreboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrebout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Spansleutel voor aantreboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
	308615 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40

308740 40

Koeleenheid Type CU1

354215 CU1

Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308610 40

Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 40

354225 40

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308650 40

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308625 40

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308630 40

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308801 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308795 40

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40

308700 40

Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308806 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308790 40