

Garant**Krimphouder, SK 50 A = 200, Span-Ø D1: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302355 18
GTIN	4045197288844
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.
Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835,
krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 –
354450, balanceerschroeven set nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	200 mm
Ø D ₂	33 mm
Span-Ø D ₁	18 mm
Buiten-Ø D	41 mm
Opname	SK 50 A = 200
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 50	354225 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/18 mm	302412 32/18
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50

Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/18 mm	302410 32/18
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50