

**Garant****Krimhouder slank, SK 40 A = 160, Span-Ø D1: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302333 8
GTIN	4045197504777
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm pas vanaf maat 6!**
- **Extra slanke vorm (gereduceerde storende contour).**

**Toepassing:**

- **Bewerkingen in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.**
- **Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.**

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimhouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	160 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ø D <sub>2</sub>	15 mm
Buiten-Ø D	30,9 mm
Opname	SK 40 A = 160
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB

Balancerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Krimpparaat Type SU1	354210 SU1
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/8 mm	302410 25/8
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
	308806 40

Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/8 mm

302415 20/8

AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40

308640 40

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/8 mm

302416 20/8

Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm

354240 6-12

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308801 40

Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 6-9 mm

354236 6-9

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40

308740 40

AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M

308670 40M

Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308615 40

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308802 40

Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/8 mm

302412 25/8

Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 6-9 mm

354235 6-9

Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 40

354225 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308790 40

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40

308765 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40

308635 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308795 40

Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/8 mm

302412 20/8

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/8 mm

302416 25/8

AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40

308600 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40

308605 40

