

**Garant****Boorhouder MicroClamp cilindrisch, L = 80, cilinderschacht, Type: 0,2-3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302406 0,2-3
GTIN	4045197556820
Artikelklasse	31H

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Voor rechts- en linksom draaien.
- Rondloop  $\leq 0,005$  mm.
- Over te brengen draaimoment 7 Nm.
- Toegestaan toerental 60000 1/min.
- Bediening vanaf de zijkant.
- Toegestaan aanhaalmoment 2 Nm.
- Spanbereik 0,2 – 3,4 mm.

**Levering:**

Inclusief spansleutel met dwarsgreep gr. 2.

**Technische beschrijving**

Spanbereik $\varnothing D_1$	0,2 - 3,4 mm
Schacht- $\varnothing d$	16 mm
$\varnothing D_2$	12 mm
Buiten- $\varnothing D$	19 mm
Schachttolerantie	h6
Opname	cilinderschacht
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 18000 min <sup>-1</sup>
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Microboorhouder

