



## Hydroverlengstuk, L = 150 mm, Schacht-Ø d / span-Ø D1: 20/12mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	302375 20/12
GTIN	2050001740946
Artikelklasse	33W

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Met axiale lengteverstelling. Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.

**Toepassing:**

Geschikt voor hydrospanhouder en spantanghouder.

**Accessoires:**

Reduceerhulzen nr. 302135 – 302187.

### Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Schacht-Ø d	20 mm
L <sub>1</sub>	46 mm
Verstelafstand V	10 mm
Schroefdraad M	M 10×1
Span-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Buiten-Ø D	25 mm
Totale lengte L	150 mm
Productnaamattribuut	L = 150 mm
Producttype	Accessoires voor hydrospanhouder

## Accessoires

Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 6 mm	302140 6
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 3 mm	302140 3
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 4 mm	302140 4
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 3 mm	302135 3
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 6 mm	302135 6
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 8 mm	302135 8
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 4 mm	302135 4
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 8 mm	302140 8
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 5 mm	302140 5
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 5 mm	302135 5