



Hydroverlengstuk, L = 150 mm, Schacht-Ø d / span-Ø D1: 20/20mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302375 20/20
GTIN	2050001740953
Artikelklasse	33W

Omschrijving

Uitvoering:

Met axiale lengteverstelling. Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.

Toepassing:

Geschikt voor hydrospanhouder en spantanghouder.

Accessoires:

Reduceerhulzen nr. 302135 – 302187.

Technische beschrijving

Verstelafstand V	10 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Schacht-Ø d	20 mm
Span-Ø D ₁	20 mm
L ₁	51 mm
Schroefdraad M	M16X1
Buiten-Ø D	31,5 mm
Totale lengte L	150 mm
Productnaamattribuut	L = 150 mm
Producttype	Accessoires voor hydrospanhouder

Accessoires

Gesleufde reduceerhulsafgedicht Span-Ø D1 8 mm	302160 8
Gesleufde reduceerhulsafgedicht Span-Ø D1 10 mm	302160 10
Gesleufde reduceerhulsafgedicht Span-Ø D1 6 mm	302160 6
Gesleufde reduceerhulsafgedicht Span-Ø D1 14 mm	302160 14
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 4 mm	302155 4
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 12 mm	302155 12
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 6 mm	302155 6
Gesleufde reduceerhulsafgedicht Span-Ø D1 16 mm	302160 16
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 3 mm	302155 3
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 16 mm	302155 16
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 5 mm	302155 5
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 14 mm	302155 14
Gesleufde reduceerhulsafgedicht Span-Ø D1 5 mm	302160 5
Gesleufde reduceerhulsafgedicht Span-Ø D1 4 mm	302160 4
Gesleufde reduceerhulsafgedicht Span-Ø D1 3 mm	302160 3
Gesleufde reduceerhulsafgedicht Span-Ø D1 12 mm	302160 12
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 10 mm	302155 10
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 8 mm	302155 8