

Garant**Boorhouder MicroClamp cilindrisch, L = 100, Type: 0,2-6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302407 0,2-6
GTIN	4045197672889
Artikelklasse	31H

Omschrijving**Uitvoering:**

- Voor rechts- en linksom draaien.
- Rondloop $\leq 0,005$ mm.
- Over te brengen draaimoment 7 Nm.
- Toegestaan toerental 60000 1/min.
- Bediening vanaf de zijkant.
- Toegestaan aanhaalmoment 2 Nm.
- Spanbereik 0,2 – 6,4 mm.

Levering:

Inclusief spansleutel met dwarsgreep gr. 2.

Technische beschrijving

$\varnothing D_2$	16 mm
Spanbereik $\varnothing D_1$	0,2 - 6,4 mm
Schacht- $\varnothing d$	20 mm
Buiten- $\varnothing D$	25 mm
Schachttolerantie	h6
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 18000 min ⁻¹
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Microboorhouder

