

Garant**Boorstang HM, links, Afkoppellengte / plaatafmeting: 85/S5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268736 85/S5
GTIN	4045197562630
Artikelklasse	21V

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	GPCT S5010.
Plaatafmeting	5 mm
Middenverplaatsing L_3	6,4 mm
ISO-code houder	E08K SGLPR/LS5
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	10,72 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 6
Totale lengte L	125 mm
Spanhoogte L_2	7,49 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht- $\varnothing D_s$	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 6	269028 6
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500