

LOCTITE**Schroefdraadafdichtmiddel, 50 ml, Producent-ID: 586**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083321 586
GTIN	4058093009055
Artikelklasse	04L

Omschrijving

Uitvoering:

Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het **contact van het volledige oppervlak** garandeert **100% dichtheid**. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.

Toepassing:

Langzaam uithardend, voor **koper- en messingschroefverbindingen**.

Opmerking:

De schroefdraad voor het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Technische beschrijving

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Voor draadafmeting M tot	M50
Fabrikantnummer	LOCTITE 586

Minimaal losbreekmoment	15 Nm
Volledig uitgehard na	6 h
Voor draadafmeting inch	2 inch
Opslagtemperatuur	8 - 21 °C
Vlampunt	100 °C
Kleur	rood
maximale spleetmaat	0,15 mm
Dynamische viscositeit	4000 - 6000 mPas
Handvastheid na	120 min
geschikt voor materiaal	Koper
geschikt voor materiaal	Messing
geschikt voor materiaal	metaal
Vorm	vloeibaar
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 150 °C
Inhoud	50 ml
Chemische basis	Dimethacrylaatester
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Demontage	alleen door verwarmen
Sterkteklasse	Zeer sterk
Dichtheid	1,08 g/cm ³
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Afdichtmiddelen