

Garant**Boorstang HM, links, Afkoppellengte / plaatafmeting: 85/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268736 85/06
GTIN	4045197545893
Artikelklasse	21V

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	8,15 mm
ISO-code houder	E10K SGLCR/L06
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	13,54 mm
Plaatafmeting	6 mm
Wisselplaatschroevenset geschikte wisselplaat	269028 11 GCCT 06020.
Totale lengte L	125 mm
Spanhoogte L_2	9,5 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht- $\varnothing D_s$	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX7	674248 TX7
Wisselplaatschroevenset Type 11	269028 11
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200