

**Garant****Boorstang HSS, rechts, Afkoppellengte / plaatafmeting: 65/S5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268722 65/S5
GTIN	4045197545794
Artikelklasse	21V

**Technische beschrijving**

Halsbreedte L <sub>4</sub>	7 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 6
Plaatafmeting	5 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	25 mm
geschikte wisselplaat	GPCT S5010.
ISO-code houder	AH0712H SGLPR/LS5
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	9,15 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	5,6 mm
Totale lengte L	100 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	11,15 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Wisselplaatschroevenset Type 6	269028 6
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500