

Garant**Boorstang HSS, rechts, Afkoppellengte / plaatafmeting: 50/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268812 50/07
GTIN	4045197591982
Artikelklasse	21V

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 12
Middenverplaatsing L_3	3,71 mm
geschikte wisselplaat	TDAT 07010.
Plaatafmeting	7 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	7,06 mm
ISO-code houder	AH06X STLDR/L07
Totale lengte L	75 mm
Spanhoogte L_2	5,54 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht- $\varnothing D_s$	6 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5xD
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Wisselplaatschroevenset Type 12	269028 12
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500