

Garant**Boorstang HM, links, Afkoppellengte / plaatafmeting: 75/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268826 75/07
GTIN	4045197562661
Artikelklasse	21V

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 12
Middenverplaatsing L_3	3,71 mm
ISO-code houder	E06J STLDR/L07
geschikte wisselplaat	TDAT 07010.
Plaatafmeting	7 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	7,06 mm
Totale lengte L	110 mm
Spanhoogte L_2	5,54 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht- $\varnothing D_s$	6 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 12	269028 12
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500