

Garant**Boorstang HM, links, Afkoppellengte / plaatafmeting: 100/06mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 268736 100/06 |
| GTIN | 4045197545909 |
| Artikelklasse | 21V |

Technische beschrijving

| | |
|---|---------------------|
| ISO-code houder | E12M SGLCR/L06 |
| Plaatafmeting | 6 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 11 |
| Middenverplaatsing L_3 | 9,15 mm |
| Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$ | 15,52 mm |
| geschikte wisselplaat | GCCT 06020. |
| Totale lengte L | 150 mm |
| Spanhoogte L_2 | 11,33 mm |
| Instelhoek κ | 95 graden |
| Schacht- $\varnothing D_s$ | 12 mm |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Inzetsoort | links |
| Binnendraaidiepte tot | 8xD |
| Snijmateriaal | HM |
| Inwendige koeling | ja |
| Toepassing | Langsdraaien binnen |
| Producttype | Boorstang |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX7 | 674248 TX7 |
| Wisselplaatschroevenset Type 11 | 269028 11 |
| Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm | 659957 200 |