

Garant**Boorstang HSS, rechts, Afkoppellengte / plaatafmeting: 66/S5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268722 66/S5
GTIN	4045197545800
Artikelklasse	21V

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	6,4 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	10,72 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 6
Koplengte L_1	32 mm
Halsbreedte L_4	8 mm
Plaatafmeting	5 mm
geschikte wisselplaat	GPCT S5010.
ISO-code houder	AH0812H SGLPR/LS5
Totale lengte L	100 mm
Spanhoogte L_2	11,15 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht- $\varnothing D_s$	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5xD
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 6	269028 6
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500