

Garant**Boorstang HSS, rechts, Afkoppellengte / plaatafmeting: 66/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268812 66/07
GTIN	4045197591999
Artikelklasse	21V

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	TDAT 07010.
Middenverplaatsing L_3	4,8 mm
ISO-code houder	AH08H STLDLDR/L07
Wisselplaatschroevenset	269028 12
Plaatafmeting	7 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{min}$	9,14 mm
Totale lengte L	100 mm
Spanhoogte L_2	7,49 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht- $\varnothing D_s$	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5xD
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 12	269028 12
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500