

**Garant****Boorstang VHM, rechts, Afkoppellengte / plaatafmeting: 60/S4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268712 60/S4
GTIN	4045197545718
Artikelklasse	21V

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	4 mm
ISO-code houder	E04G SCLDR/LS4
geschikte wisselplaat	CDCT S4010.
Wisselplaatschroevenset	269028 10
Middenverplaatsing $L_3$	2,5 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	4,57 mm
Totale lengte L	90 mm
Spanhoogte $L_2$	3,58 mm
Instelhoek $\kappa$	97 graden
Schacht- $\varnothing D_s$	4 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 10	269028 10
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200