

Garant**Boorstang HM, links, Afkoppellengte / plaatafmeting: 85/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268826 85/07
GTIN	4045197562678
Artikelklasse	21V

Technische beschrijving

Plaatafmeting	7 mm
Middenverplaatsing L_3	4,8 mm
ISO-code houder	E08K STLDLDR/L07
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	9,14 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 12
geschikte wisselplaat	TDAT 07010.
Totale lengte L	125 mm
Spanhoogte L_2	7,49 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht- $\varnothing D_s$	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 12	269028 12
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500