

**Garant****Boorstang HSS, rechts, Afkoppellengte / plaatafmeting: 65/S5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268802 65/S5
GTIN	4045197545916
Artikelklasse	21V

**Technische beschrijving**

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	10,72 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 6
ISO-code houder	AH0812H SGSPR/LS5
geschikte wisselplaat	GPCT S5010.
Plaatafmeting	5 mm
Koplengte $L_1$	32 mm
Middenverplaatsing $L_3$	6,4 mm
Halsbreedte $L_4$	8 mm
Totale lengte $L$	100 mm
Spanhoogte $L_2$	11,15 mm
Instelhoek $\kappa$	45 graden
Schacht- $\varnothing D_s$	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5xD
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 6	269028 6
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500