

Garant**Boorstang VHM, rechts, Afkoppellengte / plaatafmeting: 65/S4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268712 65/S4
GTIN	4045197545725
Artikelklasse	21V

Technische beschrijving

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	5,94 mm
geschikte wisselplaat	CDCT S4010.
Wisselplaatschroevenset	269028 10
Middenverplaatsing L_3	3 mm
Plaatafmeting	4 mm
ISO-code houder	E05H SCLDR/LS4
Totale lengte L	100 mm
Spanhoogte L_2	4,6 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht- $\varnothing D_s$	5 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 10	269028 10
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200