



ER-spantang, ER 16, Nominale span-Ø d: 10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	308923 10
GTIN	4069515023894
Artikelklasse	32Z

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen. Gepolijst.

Opmerking:

De **span-Ø-overbrugging** is **steeds tot 1 mm kleiner**, bijv. Ø 10 – 9 mm, **behalve bij Ø 1, 1,5 en 2 (hier slechts 0,5 mm)**.

Spantangen ER16, ER25 en ER32 zonder afdichting ook in inchmaten leverbaar via eShop.

Technische beschrijving

Opname	ER 16
Rondlooptrouwkeurigheid	≤ 10 µm
Type	426 E
Buiten-Ø D	17 mm
Totale lengte L	27,5 mm
Producttype	Spantang