



### ER-spantang, ER 16, Nominale span-Ø d: 1mm



#### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 308923 1      |
| GTIN          | 4069515023801 |
| Artikelklasse | 32Z           |

#### Omschrijving

**Uitvoering:**

Geheel gehard en geslepen. Gepolijst.

**Opmerking:**

De **span-Ø-overbrugging** is **steeds tot 1 mm kleiner**, bijv. Ø 10 – 9 mm, **behalve bij Ø 1, 1,5 en 2 (hier slechts 0,5 mm)**.

Spantangen ER16, ER25 en ER32 zonder afdichting ook in inchmaten leverbaar via eShop.

#### Technische beschrijving

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Opname                  | ER 16    |
| Rondlooptrouwkeurigheid | ≤ 10 µm  |
| Type                    | 426 E    |
| Buiten-Ø D              | 17 mm    |
| Totale lengte L         | 27,5 mm  |
| Producttype             | Spantang |