



ER-spantang met afdichting en spuitnippels, ER 16, Nominale span-Ø d: 10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	308924 10
GTIN	4069515023979
Artikelklasse	32Z

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen. Gepolijst.

Afgedichte uitvoeringen met spuitopeningen alleen voor nominale Ø.

Technische beschrijving

Opname	ER 16
Norm	ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 10 µm
Type	425 E
Buiten-Ø D	16,7 mm
Totale lengte L	27,5 mm
Producttype	Spantang