

**Garant****Boorstang VHM, rechts, Afkoppellengte / plaatafmeting: 75/S4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268712 75/S4
GTIN	4045197545732
Artikelklasse	21V

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	CDCT S4010.
Plaatafmeting	4 mm
Middenverplaatsing $L_3$	3,5 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 10
ISO-code houder	E06J SCLDR/LS4
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	6,91 mm
Totale lengte L	110 mm
Spanhoogte $L_2$	5,54 mm
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Schacht- $\varnothing D_s$	6 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Wisselplaatschroevenset Type 10	269028 10
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200