

Garant**Boorstang HSS, links, Afkoppellengte / plaatafmeting: 66/S5mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 268726 66/S5 |
| GTIN | 4045197545824 |
| Artikelklasse | 21V |

Technische beschrijving

| | |
|---|-------------------|
| Middenverplaatsing L_3 | 6,4 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 6 |
| Koplengte L_1 | 32 mm |
| Halsbreedte L_4 | 8 mm |
| geschikte wisselplaat | GPCT S5010. |
| Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$ | 10,72 mm |
| Plaatafmeting | 5 mm |
| ISO-code houder | AH0812H SGLPR/LS5 |
| Totale lengte L | 100 mm |
| Spanhoogte L_2 | 11,15 mm |
| Instelhoek κ | 95 graden |
| Schacht- $\varnothing D_s$ | 12 mm |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Inzetsoort | links |
| Binnendraaidiepte tot | 5xD |
| Snijmateriaal | HSS |
| Inwendige koeling | ja |

| | |
|-------------|---------------------|
| Toepassing | Langsdraaien binnen |
| Producttype | Boorstang |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6 | 674248 TX6 |
| Wisselplaatschroevenset Type 6 | 269028 6 |
| Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500 |