

Garant**Master Mute boorstang A.. STFCL 90°, voor wisselplaten TC.., links****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265025 12/09
GTIN	4069515024891
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak. HM-versterkte schacht.

Opmerking:

Verkorting van de boorstang tot een lengte van $L_{\min}$ mogelijk. Gebruik **alleen met inwendige koeling** (temperatuurbestendigheid tot max. 100 °C).

Technische beschrijving

Serie	Master Mute
Totale lengte L	180 mm
Instelhoek κ	90 graden
Wisselplaatschroevenset	269028 39
geschikte wisselplaat	TC.. 0902..
ISO-code houder	A12Q STFCL/L09
Afkoppellengte L_1	132 mm
Norm	Fabrieksnorm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	16 mm
Schacht- $\varnothing D_s$	12 mm
Middenverplaatsing L_3	9 mm
Plaatafmeting	9 mm
Draadaansluiting	G1/8

Inzetsoort	links
Schachtvorm	Staal
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Boorstang

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/265025-12/09>