



### ER-spantang, ER 32, Nominale span-Ø d: 3mm



#### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 309003 3      |
| GTIN          | 4069515025171 |
| Artikelklasse | 32Z           |

#### Omschrijving

**Uitvoering:**

Geheel gehard en geslepen. Gepolijst.

**Opmerking:**

De **span-Ø-overbrugging** is **steeds tot 1 mm kleiner**, bijv. Ø 10 – 9 mm, **behalve bij Ø 1, 1,5 en 2 (hier slechts 0,5 mm)**.

Spantangen ER16, ER25 en ER32 zonder afdichting ook in inchmaten leverbaar via eShop.

#### Technische beschrijving

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Opname                 | ER 32       |
| Norm                   | ISO 15488-B |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm     |
| Type                   | 470 E       |
| Buiten-Ø D             | 33 mm       |
| Totale lengte L        | 40 mm       |
| Producttype            | Spantang    |