



LED-EX zaklamp met batterijen, Type: 4AAZOOM



Bestelgegevens

Bestelnummer	081521 4AAZOOM
GTIN	032705145410
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Explosieveilige zaklamp, getest volgens de geldende ATEX-richtlijn.

Hoogwaardige led-lampen stootvast, stof- en waterdicht.

Met **led-reflectortechnologie. Led hand- en helmlamp met zoomfunctie.** De lichtstraal kan worden scherpgesteld (lichtkegel 16° – 33°). Gepatenteerd optisch systeem.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

Brandduur	8 h
Aantal inbegrepen batterijen	4
Kleur behuizing	geel
Kop-Ø	35 mm
Lichtstroom	130 - 165 lm
ATEX-zone	zone 0
ATEX-zone	zone 20
Batterijtype	Mignon, AA
Gewicht	176 g
IP-klasse	IP 67

Totale lengte	170 mm
Apparaateigenschap	Geschikt voor EX-zone
Reikwijdte lichtbundel	100 m
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Taschenlampe

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081553 LR6
Lithium-metaalbatterijen Internationaal type LR6	081559 LR6
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081554 LR6
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081552 LR6
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081551 LR6