

**Garant****Boorstang HM, rechts, Afkoppellengte / plaatafmeting: 75/S5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268732 75/S5
GTIN	4045197545831
Artikelklasse	21V

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	5 mm
ISO-code houder	E06J SGLPR/LS5
geschikte wisselplaat	GPCT S5010.
Wisselplaatschroevenset	269028 6
Middenverplaatsing $L_3$	5,6 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{min}$	9,15 mm
Totale lengte L	110 mm
Spanhoogte $L_2$	5,54 mm
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Schacht- $\varnothing D_s$	6 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Wisselplaatschroevenset Type 6	269028 6
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500