



Zelfnivellerende kruislijnlaser GLL, Type: GLL20BOX



Bestelgegevens

Bestelnummer	468490 GLL20BOX
GTIN	4053423303339
Artikelklasse	46T

Omschrijving

Uitvoering:

Groene kruislijnen voor optimale zichtbaarheid ook bij slechte lichtomstandigheden. Dankzij de met rubber versterkte behuizing en beschermklasse IP65 zijn de lasers geschikt voor robuust gebruik op bouwterreinen en staan ze garant voor een lange levensduur. Comfortabele, snelle en veilige bevestiging dankzij universele houder LB 10 professional met zeer sterke magneten. Dankzij de duale voeding kan naadloos worden geschakeld tussen Li-ion-accu en alkalinebatterijen, waardoor er geen uitvaltijden ontstaan.

Een horizontale en 2 verticale 360°-lijnen maken een groot aantal nieuwe toepassingen mogelijk voor gelijktijdig markeren, uitlijnen en nivelleren bij binnentoepassingen. Groot werkbereik van max. 120 m met behulp van de ontvanger LR 7 Professional (toebehooren).

Functie:

IP65: Bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

3,7V-Li-ion-accu, USB-C-kabel, universele houder LB 10, laserrichtbord, tas en koffer.

Technische beschrijving

Accuspanning	3,6 V
--------------	-------

Gewicht	560 g
Kleur van de laser	groen
Laserklasse	2
Aansluiting	Bluetooth®-interface
IP-klasse	IP 65
Accutype	Lithium-ion
Lengte	129 mm
Bereik	20 m
Statiefschroefdraad	1/4 inch
Energievoorziening	Accuvoeding
Verpakking	Transportkoffer
Aantal inbegrepen accu's	1
Breedte	68 mm
Hoogte	116 mm
Serie	GLL
Maximale afwijking	± 0,3 mm/m
Nivelleerbereik	± 4 graden
Producttype	Kruislijnlaser