



Zelfnivellerende kruislijnlaser GLL, Type: GLL20



Bestelgegevens

Bestelnummer	468490 GLL20
GTIN	4053423303315
Artikelklasse	46T

Omschrijving

Uitvoering:

Groene kruislijnen voor optimale zichtbaarheid ook bij slechte lichtomstandigheden. Dankzij de met rubber versterkte behuizing en beschermklasse IP65 zijn de lasers geschikt voor robuust gebruik op bouwterreinen en staan ze garant voor een lange levensduur. Comfortabele, snelle en veilige bevestiging dankzij universele houder LB 10 professional met zeer sterke magneten. Dankzij de duale voeding kan naadloos worden geschakeld tussen Li-ion-accu en alkalinebatterijen, waardoor er geen uitvaltijden ontstaan.

Een horizontale en 2 verticale 360°-lijnen maken een groot aantal nieuwe toepassingen mogelijk voor gelijktijdig markeren, uitlijnen en nivelleren bij binnentoepassingen. Groot werkbereik van max. 120 m met behulp van de ontvanger LR 7 Professional (toebehooren).

Functie:

IP65: Bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

4x batterij nr. 081561 gr. LR6, universele houder LB 10, laserrichtbord, tas.

Technische beschrijving

Statiefschroefdraad	1/4 inch
---------------------	----------

Nivelleerbereik	± 4 graden
Bereik	20 m
Gewicht	560 g
Kleur van de laser	groen
Energievoorziening	Batterijvoeding
Serie	GLL
Laserklasse	2
Lengte	129 mm
Maximale afwijking	± 0,3 mm/m
Aantal inbegrepen batterijen	4
IP-klasse	IP 65
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Breedte	68 mm
Hoogte	116 mm
Producttype	Kruislijnlaser

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/468490-GLL20>